

Format Tresorbau meubelkluis MT 2

veiligheidsniveau: S1, hoogte x
breedte x diepte 405 x 405 x 385
mm, 1 niveaus, romp in RAL7024
grafietgrijs, front in RAL7024
grafietgrijs

Artikelnummer: 183315



Format Tresorbau Meubelkluis MT 2

veiligheidsniveau S1

Format Tresorbau meubelkluis MT 2

- veiligheidsniveau: S1
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 405 x 405 x 385 mm
- 1 niveaus
- voor 4 ordners
- vleugeldeur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- constructie van staal
- romp in RAL7024 grafietgrijs
- front in RAL7024 grafietgrijs
- verzekeringsbescherming: beroepshalve niet verzekeraar/privé tot 5.000 €
- voorbereid voor vloer-/achterwandverankering

- gewicht 28 kg

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| meubeltype | kast | verzekeringsbescherming | beroepshalve niet verzekerd/privé tot 5.000 € |
| type kast | safe | binnenhoogte | 399 mm |
| hoogte | 405 mm | breedte binnen | 387 mm |
| breedte | 405 mm | binnendiepte | 315 mm |
| diepte | 385 mm | type deur | vleugeldeur |
| veiligheidsniveau | S1 | openingshoek deur | 180 ° |
| kast uitrusting | legborden | materiaal | staal |
| legborden / schappen aantal | 1 stuks | kleur romp | grafietgrijs // RAL7024 |
| ordnercapaciteit | 4 stuks | kleur voorkant | grafietgrijs // RAL7024 |
| verankering | vloer-/achterwandverankering | afsluitbaar | ja |
| vergrendeling | driezijdig | sluitsysteem | dubbel baardslot |
| brandveiligheid | niet beschermd tegen brand | greep | klapgreep |
| verzekerd | ja | gewicht | 28 kg |