


## revêtement de sol de sécurité

### Orthomat Ribbed

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 1200 mm, longueur max. 18300 mm, normalement inflammable, En PVC avec surface nervurée coloris gris/jaune



Numéro d'article: 184381



## Revêtement de sol pour atelier Orthomat Ribbed

revêtement de sol de sécurité

- convient pour le intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 1200 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec surface nervurée coloris gris/jaune
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- normalement inflammable
- 1 années de garantie

## Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	Longueur max.	18300 mm
revêtement de sol	revêtement de sol pour atelier	équipement revêtement de sol	
confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité	non
lieu d'utilisation	intérieur	difficilement inflammable	non
matériau de surface de roulement	PVC	résistance à la température	jusqu'à +60 °C

surface de revêtement de sol	nervuré	coupe-feu	normalement inflammable
couleur	gris/jaune	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
hauteur	9 mm	garantie	1 années
largeur	1200 mm	Poids	4 kg