

VARIOfit wagen met drie wanden

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 780 mm,
platform van hout, opbouw 3
wanden (massief), constructie van
staal met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 202996



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Wagen met drie wanden

wagen met drie wanden

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 780 mm
- laadhoogte 295 mm
- platform van hout
- opbouw 3 wanden (massief)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	wagen met drie wanden	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	295 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1200 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	780 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	wiellager	kogellager
constructies	3 wanden (massief)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	hoogte	1015 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	12 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	52 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		

Gerelateerde Producten

203025		laadvlak voor platformwagens, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203072		4 zwenkwielen, voor transportwagens, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagens, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagens, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagens, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagens, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagens, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagens, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg