

hofe

Kanban-stelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 1675 mm, vaklast 100 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228386



hofe Kanban-plank

Aanbouwveld

Kanban-stelling - aanbouwveld



- ideaal voor magazijnen met grote verzamelvolumes. volgens het FiFo-principe worden de eerst opgeslagen goederen ook als eerste weer uitgenomen en worden de bewegingen van de orderpicker beperkt. geschikt voor alle baktypes en dozen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 1675 mm
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 4 niveau(s) met combilegbord (achter recht, voor schuin), zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord

- van 17 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde
- niveaus met robuuste afdekstrip voor een gladde overgang van rechte naar schuine legborden en een aanslagrand aan de voorzijde voorkomt dat goederen eruit vallen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| meubeltype | stelling | kanteling | 17 ° |
| stellingtype | Kanban-stelling | dekvloer | nee |
| geschikt voor (product/materiaal) | bak, doos | legborden totaal aantal | 8 stuks |
| geschikt voor (gebruik) | FiFo-principe | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingsysteem | kliksysteem | vakbreedte | 1300 mm |
| stellingveld | aanbouwweld | vakdiepte | 800 mm |
| materiaal | staal | gebruik | tweezijdig |
| hoogte | 2000 mm | oppervlak legbord | verzinkt |
| breedte | 1310 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| diepte | 1675 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 100 kg | levering | gedemonteerd |
| legbord-/niveautype | combilegbord (recht/schuin) | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | garantie | 5 jaar |
| legborden / niveaus uitrusting | voorzijde met aanslagrand | gewicht | 122,479 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 228395 |  | combilegbord (achter recht, voor schuin) voor Kanban-stelling, breedte x diepte 1300 x 1600 mm, uitgerust met robuuste afdekstrip voor een gladde overgang van rechte naar schuine legborden en een aanslagrand aan de voorzijde voorkomt dat goederen eruit vallen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 228429 |  | vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |