


bott **armoire universelle** verso

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 550 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 232750



armoire universelle







- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 550 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 75 kg
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x125 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- équipement : tablettes, tiroirs
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite






Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| type de meuble | armoire | capacité de charge de tiroir | 75 kg |
| type d'armoire | armoire universelle | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| type de porte | double porte battante | couleur de la face avant | gris anthracite // RAL7016 |
| hauteur | 2000 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 1300 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 550 mm | matériau | acier |
| équipement armoire | tablettes, tiroirs | matériau de finition | soudé |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| type tablette/niveau | tablette en acier | extension tiroir | 100 % |
| charge tablette | 75 kg | Type d'extension | extension totale |
| nombre de tiroirs | 2 pièce | Poids | 130,297 kg |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x125 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 233006 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233008 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233011 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 27 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233029 |  | tablette en acier pour armoire universelle, pour armoire largeur x profondeur 1300 x 550 mm, force 75 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233099 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1300 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite |
| 233450 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 44 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural |

230322



tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes