

Wilms

Chauffage au gaz

GH 105 TH

hauteur x longueur x largeur 485 x 873 x 322 mm, Niveau sonore de 79 dB, Mise en service par allumage automatique, manutention facile avec poignée, en métal en jaune

Numéro d'article: 274033



Wilms



Chauffage au gaz




- Pour une utilisation en ateliers, pour entrepôts, garages et chantiers
- Puissance de chauffage 57 - 103 kW, puissance de chauffage 3260 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 485 x 873 x 322 mm
- Consommation de combustible maximale de 6,66 kg/h (fioul, diesel, pétrole)
- alimentation électrique 230 V
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 79 dB
- Mise en service par allumage automatique
- avec Tuyau, sécurité anti-rupture de tuyau et réducteur de pression
- Fonctionnement via thermostat externe possible
- manutention facile avec poignée
- soubassement avec plateforme

- en métal en jaune
- volume de livraison : sans thermostat




Détails techniques




fournitures de bureau	radiateur	niveau sonore	79 dB
type de radiateur	Chauffage au gaz	matériau	métal
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	couleur	jaune
Allumage	automatique	équipement radiateur	Tuyau, sécurité anti-rupture de tuyau et réducteur de pression
Puissance de chauffage	57-103 kW	Radiateur fonction	compatible avec un thermostat
Capacité d'air	3260 m³/h	poignée	poignée
Consommation de combustible	6,66 kg/h	soubassement	plateforme
hauteur	485 mm	volume de livraison	sans thermostat
longueur	873 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
largeur	322 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
alimentation	230 V	Marque selon le registre allemand	Wilms
indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions	Poids	20,3 kg

Accessoires

274051		raccordement pour système multi-bouteilles, pour Chauffage au gaz, Longueur x diamètre 0,46 m x 6,3 mm, en orange
274052		Thermostat pour milieux humides, pour Chauffage au gaz, hauteur x largeur x profondeur 230 x 130 x 75 mm, en gris
274053		Thermostat d'ambiance, pour Chauffage au gaz, hauteur x largeur x profondeur 75 x 75 x 40 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique

221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm