

diable à patins en aluminium

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 280 x 275 mm, roues avec bandage polyuréthane sur jante plastique

Numéro d'article: 500328



12
YEARS
WARRANTY

Diable à patins en aluminium

Force 200 kg

diable à patins en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 280 x 275 mm
- structure en aluminium (soudé)
- hauteur x largeur 1200 x 520 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage polyuréthane sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec palier lisse
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	polyuréthane
type de diable de manutention	diable à patins	matériau de jante	plastique
charge	200 kg	roulement	palier lisse
largeur de pelle	280 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	275 mm	hauteur	1200 mm
matériau	aluminium	largeur	520 mm

matériau de finition	soudé	Ø de roue	260 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	oui	Poids	6,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm