

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof

Artikelnummer: 502943



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 1400 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 250 x 60 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen
roltype	zwaarlastwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	1400 kg	draadvangkappen	nee
banden	kunststof	naaflengte	60 mm
wiel-Ø	250 mm	naafboorgat	25 mm
materiaal velg	kunststof	wielbreedte	60 mm
wiellager	kogellager	gewicht	1,84 kg

