

Kappes kast met sleufplaat RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522344

RasterPlan



KAPPES



Kappes Kast met sleufplaat RasterPlan®

leeg














kast met sleufplaat

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met venster
- versterkte deuren met doorlopende stanggeleiding
- deuropeningshoek 200 °
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	systeemkast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	dubbele openslaande deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	afsluitbaar	ja
diepte	410 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	gaten-/sleuvenplaat	openingshoek deur	200 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	kunststof coating	gewicht	69,5 kg
oppervlak front	kunststof coating		

Gerelateerde Producten

323236		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in blauw
323247		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in blauw
323258		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in blauw
323269		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw
323291		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw
323305		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in geel
323316		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in geel
323327		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in geel
323338		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in geel
323349		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in geel
323371		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in groen
323382		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in groen
323393		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in groen
323407		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in groen

323418		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in groen
323429		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in rood
323451		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood
323462		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in rood
323473		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in rood
323484		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in rood

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil