

Toyota pallethefwagen

draagvermogen 1300 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 156 mm,
aandrijf wiel met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 60 x 250 mm,
vorkrollen enkel met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 100 x 85 mm

Artikelnummer: 524093



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Toyota BT elektrische palletwagen

Draagvermogen 1000 kg

pallethefwagen

- draagvermogen 1300 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 156 mm
- draagbreedte 520 mm
- aandrijf wiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 60 x 250 mm
- vorkrollen enkel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 100 x 85 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 1,2 kW
- rijmotor 0,5 kW
- activering met pincode, met nooduitschakeling
- rijnsnelheid met last 4 km/h, zonder last 5,5 km/h
- stijgvermogen met last 5 %, zonder last 10 %
- eenvoudig te onderhouden Curtis-rijbesturing
- met batterij 2x12V/63 Ah



- met geïntegreerde oplader
- stuuruitslag 208 ° / draaicirkel 1410 mm
- lengte 1570 mm
- gewicht 255 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	1570 mm
hefwagentype	pallethefwagen	stuuruitslag	208 °
draagvermogen	1300 kg	draaicirkel	1410 mm
lengte vork	1150 mm	snelheffing	nee
vorkbreedte	156 mm	spanningsverzorging	batterij 2x12V/63 Ah
draagbreedte	520 mm	oplader	24 V/8 A
bediening heffing	elektrisch	vermogen rijmotor	0,5 kW
bediening wielonderstel	elektrisch	vermogen hefmotor	1,2 kW
hefhoogte (min.)	85 mm	rijnsnelheid met last	4 km/h
hefhoogte (max.)	205 mm	rijnsnelheid zonder last	5,5 km/h
materiaal aandrijf wiel	polyurethaan	stijgvermogen met last	5 %
materiaal vorkwielen	polyurethaan	stijgvermogen zonder last	10 %
vorkrol	enkel	type rem	elektronische rem, automatische parkeerrem
diameter aandrijf wiel	250 mm	lastzwaartepunt	600 mm
breedte aandrijf wiel	60 mm	wiegfunctie	nee
diameter vork wiel	85 mm	kleur lijst	oranje
breedte vork wiel	100 mm	kleur vork	zwart
diameter steun wiel	100 mm	gewicht	255 kg
breedte steun wiel	40 mm		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovended gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovended doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood

407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten