

C+P

armoire à portes battantes

large

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 600 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 524808

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Armoire d'atelier grand espace ERGO

avec bloc tiroirs

armoire à portes battantes large




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 600 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x113 mm
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg

- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie


Détails techniques



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble | armoire | matériau | tôle d'acier |
| type d'armoire | armoire universelle | matériau de finition | soudé |
| type de porte | double porte battante | tablette réglable au pas | 15 mm |
| hauteur | 1950 mm | surface de tablette | galvanisé |
| largeur | 1200 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 600 mm | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| équipement armoire | tablettes, tiroirs | cloison de séparation médiane | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | glissière tiroir | rail télescopique |
| type tablette/niveau | tablette en acier | extension | 100 % |
| charge tablette | 70 kg | extension tiroir | 100 % |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | angle d'ouverture de porte | 180 ° |
| nombre x hauteur tiroirs | 3x113 mm | poignée | poignée encastrée |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | roulant | non |
| charge tablette coulissante | 50 kg | certification | GS // TÜV |
| surface de corps | thermolaqué | garantie | 5 années |
| surface de face avant | thermolaqué | stabilité / renfort / entretoise | portes avec profilé en caisson intérieur |
| système de fermeture | serrure à cylindre | Poids | 116,32 kg |
| soubassement | socle | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 230287 |  | serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 524790 |  | kit de bacs de rangement, composé de 56 bacs, hauteur 63 mm, hauteur x profondeur 63 x 600 mm |
| 524811 |  | tablette en acier pour armoire à portes battantes large, largeur x profondeur 1200 x 600 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|---|---|
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |