


Bauer

Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1275 x 1345 x 1200 mm, inhoud 0,7 m³, draagvermogen 1000 kg, onderbouw wielen en vorkslaffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 531124



Bauer Kiepbak voor spaanders

Kiepbak voor spaanders




- hoogte x lengte x breedte 1275 x 1345 x 1200 mm
- hoogte stortkant 1175 mm
- inhoud 0,7 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 134 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 180 mm
- wiel Ø 180 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- met met zeefplaat en kraan
- wanden gesloten
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met polyamide-banden op polyamide-velg
- 1 zwenkwiel met rem

- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

Technische details

baktype	Kiepbak	inrijdbreedte	180 mm
inhoud	0,7 m ³	bak uitrusting	zeefplaat en kraan
hoogte	1275 mm	kraan	ja
lengte	1345 mm	stapelbaar	nee
breedte	1200 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	1000 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	1175 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
wandconstructie	gesloten	kleur	vuurrood // RAL3000
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	rood
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	plafond	nee
gelijkvloerse leging	ja	banden	polyamide
onderrijdbaar	ja	materiaal velg	polyamide
onderbouw	wielen en vorkslaffen	wiel-ø	180 mm
hoogte vorkslaffen	80 mm	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
breedte vorkslaffen	200 mm	gewicht	134 kg
afstand vorkkokers	180 mm		

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs