

Typ Fassrolli

- Fassgreifer für mehr Sicherheit beim manuellen Fass-Handling
- auch als Version für den Ex-Bereich erhältlich

- Der Greifmechanismus inkl. Spannvorrichtung ist abgestimmt auf Stahlsickenfässer, Stahlspanningdeckelfässer oder 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässer
- Ex-Ausführung: Edelstahl, Griff Stahl verzinkt



Fassrolli für Kunststoff-L-Ringfässer

Fassrolli für Sickenfässer

Geeignet für	Stahlsickenfässer	Stahldeckelfässer	Kunststoff-L-Ringfässer
Normalversion			
Gewicht: 7 kg			
Bestellnummer	115-247-J9	115-248-J9	115-249-J9
Ex-Ausführung			
Gewicht: 9 kg			
Bestellnummer	133-762-J9	133-761-J9	133-717-J9



Fassroller Typ DT6 für Sicherheitsfässer

- zum sicheren Transport von 200-Liter-Stahlfässern, Bergungs- und Sicherheitsfässern

- verstellbar von Ø 680 auf 840 mm
- aus verzinktem Stahl
- leicht zu verfahren durch 4 Lenkrollen



i auch als elektrisch ableitfähige Version lieferbar (bei bestimmungsgemäßem Betrieb geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)

Fassroller mit Auffangschale Typ DT7

- Auffangschale aus Polyethylen (Ø-innen 600 mm)

- geeignet für den Transport von 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- untergestelltes Transportgestell aus Stahl mit 4 leichtgängigen Lenkrollen aus Polypropylen (Ø 100 x 38 mm)



Bestell-Nr. 117-854-J9

Typ	DT 6		DT 7
Ausführung	Nicht leitfähig	Elektrisch ableitfähig	mit PE-Auffangschale
Traglast gesamt [kg]	450	450	450
Ø innen [mm]	840	840	600
Höhe [mm]	123	123	180
Bestellnummer	115-199-J9	127-147-J9	117-854-J9