

Transportwagen

Tragfähigkeit 400 kg

- ▶ Ergonomische Griffanordnung für optimale Kraftübertragung und Wendigkeit

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Ladeflächen aus hochfester MDF-Platte, Dekor beschichtet.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager, spurlose Vollelastik-Reifen. Lenkrollen mit Feststeller.



Plattformwagen mit Geländer



Tischwagen mit 2 Etagen



Tischwagen mit 3 Etagen



Plattformwagen

Bürowagen

Tragfähigkeit 100 kg

Stabiler Vierkantröhrrahmen, pulverbeschichtet ähnlich weißaluminium RAL 9006. MDF-Platten mit kunststoffbeschichteter Oberfläche in Buche-Dekor.

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Rad-Ø 75 mm, spurlose Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Alle Wagen dieser Seite



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



Abb. mit Trennelementen (Zubehör)

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie

Artikel		Plattformwagen	Tischwagen	Bürowagen
Tragfähigkeit	kg	400	400	100
Tragfähigkeit je Etage	kg	–	–	60
Ladefläche	L x B mm	900 x 600	900 x 600	720 x 360
Schiebebügelhöhe	mm	1100	1100	1020
Länge x Breite x Höhe	mm	–	–	770 x 410 x 1020
Lade- / Etagenhöhe	mm	235 ohne Geländer	235 / 760 mit 2 Etagen	170 / 550 / 935
Nr.		454 023 02	454 025 02	454 027 02
Lade- / Etagenhöhe	mm	235 mit Geländer	235 / 505 / 760 mit 3 Etagen	–
Nr.		454 024 02	454 026 02	–
Zubehör				
Verstellbare Trennelemente, 2er-Set	Nr.	–	–	454 028 02