

1 – 2

Ohne Aufbauten

**Tragfähigkeit 500 kg,
mit Luftreifen 300 kg**

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladefläche

(Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

Ladehöhe 280 mm.

Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Rad-Ø siehe Tabelle. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

**Zerlegte Anlieferung –
leichte Montage.**

1



2



3



4



3 – 8

Mit Gitterwänden

**Tragfähigkeit 500 kg,
mit Luftreifen 300 kg**

- ▶ Gitterwände einzeln herausziehbar
- ▶ Rutschhemmende, abriebfeste Kunststoff-Ladefläche

Stahlgitterwände, Maschenweite 50 x 50 mm. Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

Ladehöhe 280 mm.

Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Rad-Ø siehe Tabelle. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

**Zerlegte Anlieferung –
leichte Montage.**

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie



5



6



7



Abb. in
Sonderlackierung

8



Artikel		1		2		3		4	
Ausführung		Ohne Aufbauten		Mit Rohrschiebebügel		1 hohe Stirnwand		2 hohe Stirnwände	
Länge x Breite	mm	1050 x 700		1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800	
Wandhöhe	mm	–		–	–	500	500	500	
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	200 264 01		200 241 01	200 242 01	200 253 01	200 254 01	200 259 01	
Polyamidräder Rad-Ø 200 mm	Nr.	–		200 265 01	200 266 01	–	–	–	
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	–		200 395 01	200 396 01	–	–	–	

Artikel		5		6		7		8	
Ausführung		4 halbhohle Wände		3 hohe Wände		4 hohe Wände		2 hohe Längswände	
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	200 255 01	200 256 01	200 260 01	200 261 01	200 262 01	200 263 01	200 257 01	200 258 01
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	200 399 01	–	200 400 01	–	200 401 01	–	–	–