

Rollcart Sackkarre



Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 158379



Rollcart ESD-Sackkarre

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 630 x 450 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	400 mm	Rad-Ø	250 mm
Schaufeltiefe	180 mm	Material Felge	Stahlblech

Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1200 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	630 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	450 mm
klappbar	nein	Gewicht	17 kg