

## META

### Weitspannregal

#### Multipal S

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1910 x 1100 mm, Fachlast 1800 kg, 4 Ebene(n) mit Traversen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 220980



Das Lagersystem



## META Weitspannregal Multipal S

### Anbauregal

Weitspannregal

- zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
- Geeignet für sperrige Güter
- Anbaufeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1910 x 1100 mm

- Feldlast 10100 kg
- Fachlast 1800 kg
- Fach Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm
- 4 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

## Technische Details










Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Regaltyp	Weitspannregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Ständer	verzinkt
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Regal Ausstattung	Böden
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2700 mm	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Breite	1910 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Tiefe	1100 mm	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Fachlast	1800 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
Fachbreite	1825 mm	Montagehinweis	steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Fachtiefe	1100 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	10100 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	100,0602 kg
Böden- / Ebenentyp	Traversen		

## Zubehör





220966



Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 35 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

221056		Boden mit Stahlpaneelen für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 1800 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221062		Längstraversen für Palettenregal, Breite 1825 mm, Für eine Fachlast von 2200 kg, der Boden wird Die Längstraversen werden mit 4-Haken-Agraffe in den Ständerrahmen eingehangen und verschraubt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
227950		Durchschubsicherung, Für Palettenregal, Breite 1825 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
227962		Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1100 x 1825 mm, Für Traversen Länge 1825 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand
227964		Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 500 x 1825 mm, Für Traversen Länge 1825 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand
503900		Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1150 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
691499		Anfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
691863		Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
767615		Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß