

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 660 x 1420 x 920 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 150 kg, in rot, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 236052



PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 660 x 1420 x 920 mm
- Schüttkantenhöhe 405 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 150 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 226 mm
- 2 Rollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 70 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,3 m ³	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen

Höhe	660 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Länge	1420 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Breite	920 mm	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Traglast	150 kg	Einfahrtaschenabstand	226 mm
Höhe Schüttkante	405 mm	Farbe	rot
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Rollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Bereifung	Polyamid
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	70 kg