

ZARGES

Mehrzweck-Kombileiter

Skymaster Plus X

3 x 8 geriffelte Sprossen und geriffelte Stufen in der Oberleiter, Holmlänge 2,45 - 5,8 m, Aus Aluminium, natur

Artikelnummer: 242398



10 YEARS WARRANTY



Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 geriffelte Sprossen und geriffelte Stufen in der Oberleiter
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 6,55 m
- Holmlänge 2,45 - 5,8 m
- Stufen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Kopffahrwerk und Rolle in der Quertraverse
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung, Quertraverse und Abhebesicherung
- Rutschsichere Kunststofffüße am Holmende
- Aus Aluminium, natur
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 18,8 kg







- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	Oberfläche Holme	natur
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	Unterbau	Rutschsichere Kunststofffüße
Material	Aluminium	Leiter Ausführung	dreiteilig
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausstattung	Kopffahrwerk, Rolle
Holmlänge	2,45-5,8 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung, Quertraverse, Abhebesicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	6,55 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	3 x 8	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	geiffelte Sprossen/Stufen	Wandlaufrollen	ja
Tiefe Stufen	30 mm	Norm	DIN EN 131
belastbar bis	150 kg	Garantie	10 Jahre
fahrbar	ja	Gewicht	18,8 kg
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		

Dazu passt auch ...

221069		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm, Etage(n) mit Antirutschbelag
235505		Anti-Ermüdungsmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 910 x 600 mm, aus Vinyl (geschäumt) mit genoppter Oberfläche aus Dyna Shield™ in schwarz/gelb, rutschfest
239555		Alu-Sackkarre, Traglast 100 kg, Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm, schnell und platzsparend zusammenklappbar, Gestell in rot/silber, Räder mit Vollgummi-Bereifung
240848		Werkzeugkoffer B147, 1/4"+1/2", 158-tlg.