


Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 260 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen, in grau

Artikelnummer: 503400



Euronorm-Behälter

ideal für Gläser oder Fertigungsteile

Euronorm-Stapelbehälter





- Geeignet für Gläser oder Fertigungsteile
- Höhe x Länge x Breite 260 x 600 x 400 mm
- Innenhöhe 249 mm
- Aus Polyethylen
- in grau
- Wände durchbrochen
- Boden durchbrochen
- Durchfassgriffe

Technische Details




| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | nestbar | nein |
| geeignet für (Produkt/Material) | Gläser // Fertigungsteile | Wandkonstruktion | durchbrochen |
| Euronorm | ja | Bodenkonstruktion | durchbrochen |
| Höhe | 260 mm | Deckel | nein |
| Innenhöhe | 249 mm | Tragevorrichtung | Durchfassgriffe |
| Länge | 600 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |

| | | | |
|-----------|-------------|--------------------|---------|
| Breite | 400 mm | Gefahrstoffeignung | nein |
| Material | Polyethylen | Farbe | grau |
| stapelbar | ja | Gewicht | 2,19 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 503404 |  | Fachwerkeinsatz, für Euronormbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 57 x 560 x 364 mm, 15 Fächer, aus Polyethylen |
| 503405 |  | Fachwerkeinsatz, für Euronormbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 57 x 560 x 364 mm, 24 Fächer, aus Polyethylen |
| 503406 |  | Fachwerkeinsatz, für Euronormbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 57 x 560 x 364 mm, 40 Fächer, aus Polyethylen |
| 503410 |  | Transportroller, Für Euronormbehälter, Länge x Breite 600 x 400 mm, Gestell in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau |
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge |
| 528205 |  | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen |