

Anschlagkette

Traglast bei 0-45° = 2360 kg / bei 45-60° = 1700 kg, Nutzlänge 1 m, Anzahl Kettenstränge 4, Kette verkürzbar

Artikelnummer: 674059



Anschlagketten

4-strängig

Anschlagkette

- Traglast bei 0-45° = 2360 kg / bei 45-60° = 1700 kg
- Kettendicke 6 mm
- Nutzlänge 1 m
- Anzahl Kettenstränge 4
- Kette verkürzbar
- Kette aus Stahl (legiert)
- gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Anschlagkette	Kettendicke	6 mm
Traglast (einfach direkt)	2360 kg	verkürzbar	verkürzbar
Traglast 0-45°	2360 kg	Zertifizierung	gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt
Traglast 45-60°	1700 kg	Material	Stahl (legiert)
Nutzlänge	1 m	Gewicht	7,25 kg

Zubehör

673817

·

Anschlagkette, Traglast 2360 kg, 4-strängig, Aufpreis pro Meter! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar