


Technisch specificatieblad

Bus PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Artikelnr. 7204300



Intern gecoate bus met kliksluiting. Binnenkant die volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. CE-gemarkeerd, Europees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Brandwaerstand tot 120 minuten.

Afsluiting met 2 meegeleverde schuimpluggen. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX.

In enkele toepassingsgevallen is het gebruik van metalen spanbanden voor het borgen van de bussen in lichte scheidingselementen voorgeschreven. Details kunt u vinden in de montagehandleiding/toelating.



CE

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	7204300
Type	CTS 12150
Dimensie	Ø107x150mm
Kleur	grijs
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	35,20 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	150,00 mm
Afmeting B	116,40 mm
Afmeting D	107,00 mm
Afmeting L	150,00 mm
Uitvoering brandbeveiliging	Prefab schot
Diameter	116,40 mm
Vorm	Rond
voor opening	125,00 Ø mm
Toebehoren nodig	<input type="checkbox"/>