

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSRM45

Artikelnr. 6290087



ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 45 mm.

Set bestaat uit:

1 éénkanaals zuil met spanbevestiging

totale lengte: 3315 - 3480 mm

1 plafondbevestiging met spanstuk

1 deksel, aluminium

Lengte: 3000 mm

Het design van deze ISS energiezuil is gebaseerd op een extreem slank, rond aluminium profiel dat vooraan een glad deksel van de wandgoot Rapid 45 heeft. De opening van 45 mm is geschikt voor het direct inklikken van Module 45-apparatuur.




Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Bestelnr.	6290087
Type	ISSRM45EL
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/pafond
Dimensie	3006x70x59
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlak afk.	EL
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	510,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	3.006,00 mm
Breedte	70,00 mm
Zijhoogte	59,00 mm
Hoogte zuil	3.300,00 - 3.500,00 mm
Aantal inzetbare deksels	1
Aantal vaste scheidingswanden	0
Uitvoering	Enkelzijdig
Type bevestiging	Spannen
Vloermontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafondmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogtenivellering	300,00 - 500,00 mm
Kabelinvoer	boven
Van plaats veranderbaar	<input type="checkbox"/>
Dekselbreedte (geheel getal)	80
Model zuil	rond
Verstelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Voorbedraad	<input type="checkbox"/>