

# Junistar Square IsoSafe DimToWarm



## Junistar Square IsoSafe DimToWarm Zwart 2X 980lm 2000-2800K Ra>95

### Faseafsnijding

Artikelcode: 901263  
EAN: 7021989012634



### Elektrisch

Wattage: 2x7W  
System wattage: 16W  
Spanning: 220-240V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 980lm  
Werkzaamheid: 61 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2000-2800K  
Kleurweergave (CRI): Ra>95  
MacAdams factor: SDCM: 3  
levensduur: L90/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°  
UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 175  
Breedte (mm) W: 95  
Hoogte (mm) H: 56  
Cut-out (mm): 2  
Inbouwdiepte plafond (mm): 54  
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.9 / 0.7

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 205 x 130 x 60



7 021989 012634