


MarCator 810 AX. Precíziós mérőóra


- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott ház
- Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
- Precíziós fogazású kerek és fogaskerekek
- Szállítási terjedelem: Tok



Műszaki adatok

Rendelési sz.	4331000	
Terméktípus		810 AX
Mérési tartomány	mm	10
Skálaosztás érték	mm	0,1
Számlap kivitele		0 – 10
Hibahatár, méréstartomány	µm	50
Hibahatár, 1 fordulat	µm	50
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm	30
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm	15
Ismétlési pontosság f_w	µm	15
Irányváltási hiba f_u	µm	15
Szabad löket	mm	0,5
Measuring force incoming measuring pin		0,7 – 1,3
Szabvány		Gyári szabvány
Kiemelő kupak a mérőcsap végén		•
Skálaátmérő	mm	50
Mutatófordulat mm-ben	mm	10
Számlap szín		fehér

Rendelési sz.	Befogószár
	mm
4331000	8



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4373020	Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm)	955
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962