


Material	Messing
Betriebsdruck max.	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C bis 90 °C

Ablassventil, gerade Form, mit Rändelschraube

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Länge mm
103741	224.00	G 1/8	21,0
103742	224.01	G 1/4	25,0



224.01