




MONTO® Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® einteilig

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.

- + Rundum profilierte Sprossen
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte Holme
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit

SafetyCap



| Sprossenanzahl | | | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
|---------------------|----------------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | A bis ca. | m | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
| | | B ca. | m | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 |
| 2 | | C ca. | m | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 |
| | | D ca. | m | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 |
| Traversenbreite ca. | | | m | – | – | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 2,8 | 4,3 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| | Breite (B) ca. | | m | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | Tiefe (T) ca. | | m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Länge (L) ca. | | m | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 |
| Art.-No. | | | | 121387 | 120519 | 129109 | 129123 | 129154 |

| Combi System | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|------|-----|-------|------|--|
| | 6–18 | 6–18 | 6–9 | 6–18 | 6–9 | 12–18 | 6–18 | |
| Seite 96 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ | |



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–18 Sprossen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.