

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPAGC



1041820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041820>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1041820
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	ABNACG
Katalogseite	Seite 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626598673
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,5 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für die Integration in Tragschienenadapter NBC-PP-G1PGY
---------------------	---

Artikeleigenschaften

Bauform	FSMA
Produkttyp	Buchseneinsatz
Steckgesicht	MTP: Typ A
Anzahl der Kabelabgänge	2
Anzahl der Steckplätze	1
Kabelabgang	gerade

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	LWL
--------------------	-----

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Kupplung
--------------	----------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041820>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27061803
ECLASS-10.0.1	27061803
ECLASS-11.0	19170116

ETIM

ETIM 8.0	EC000034
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPAGC



1041820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041820>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041820>

Notwendiges Zubehör

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041740>



Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20,
Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze

Zubehör

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041740>



Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20,
Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPAGC

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041820>



Rangierverteiler

Rangierverteiler - CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 1422978

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422978>

Rangierfeld, 19"-Montage, IP20, mit 24 Einbauplätzen wahlweise für RJ45-Kabelanschlussmodule, RJ45-Kopplermodule, LC-Duplex, SC-Simplex und MPO, mittelgrau



Rangierverteiler

Rangierverteiler - CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - 1422979

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422979>

Rangierverteiler, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Material: PC-GF, Anschlussart: Schnellanschluss, Gehäusegröße: 1, Farbe: schwarz



Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de