

LED, W2x4.6d, 24 V, 18,5 mm x 5,8 mm, weiß, LED



Beschreibung

Technische Daten

> Allgemein

Farbe des Leuchtmittels	weiß
Arbeitstemperatur, min.	-30 °C
Arbeitstemperatur, max.	65 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelfassung	W 2 x 4,6d
Verpackungseinheit	5 Stück
MOQ Auftrag	5 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	18,5 mm
Außenmaß Breite	5,8 mm
Außenmaß Höhe	5,8 mm

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	24 V
---	------