

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK



3240925

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240925>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240925
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BF7DSA
Katalogseite	Seite 589 (C-3-2019)
GTIN	4046356710329
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,2 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK



3240925

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240925>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Anwendung	Kabelverschraubung
Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
Ausführung	Außengewinde
Kabelabgang	gewinkelt
Gewindeart	metrisch

### Maße

Breite	20 mm
Höhe	36 mm
Länge	36,5 mm
Durchmesser	20 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	PA 6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Verschraubung	PA
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

### Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
-----------------------	-------------------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK




3240925

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240925>

## Zulassungen

 <b>UL Recognized</b>				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Fremdbezug			-	-

 <b>LR</b>				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Fremdbezug			-	-

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b>				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Fremdbezug			-	-

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK



3240925

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240925>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27144432
ECLASS-10.0.1	27144432
ECLASS-11.0	27430308

### ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK



3240925

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240925>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---