



## ELST 512 PG9 Au

Industrial Connectors: Rund-Steckverbinder E-Serie M12 / M12 push-pull: mit Schraubverriegelung: Gerätestecker für Frontplatten - Vorderwandmontage


### Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	15.07.2008

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker für Frontmontage, mit Schaltlitzen, Einbaugewinde PG 9, Schraubverriegelung, O-Ring beiliegend
Typ	ELST 512 PG9 Au
Bestell-Nr.	932 878-100
Kontaktart	Stift
Polzahl	5
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	0,2 m
Leitungsquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic

### Zeichnung



### Technische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Litzenaufbau	7 x 0,25 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V

Bemessungsstrom	4 A
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	Cu Zn/Ni
Dichtung	NBR
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Kontaktträger	94 V-2
<b>Zulassungen</b>	
UL	UL
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	Befestigungsmutter ELST M PG9, Bestell-Nr. 733 877-001