



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Ultradünne Widerstandsheizung
Leistungsbereich	12 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal Horizontal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60...70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40...70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Extern: 110 mm
Breite	Extern: 140 mm
Tiefe	Extern: 1,6 mm
Geräteaufbau	6 Selbstklebende Klett pads 6 Kunststoff-Abstandshalter 4 Telequick-Muttern 4 Klippmuttern Befestigungszubehör
Einsatzbedingungen	Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben
Montagehalterung	Standard-Montageplatte Selbstklebendes Klettband DIN-Schiene Telequick-Befestigungsplatte

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	28,5 cm
VPE 1 Gewicht	280,0 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	440
VPE 2 Höhe	172,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	137,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------