

SUCHTABELLE FÜR RECHTECKDOSEN

(Legende Ausführung siehe Seite 12)



Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm ³	Ausführung
6 x 6 x 19	V4-1	0,7	B
6 x 6 x 35	V4-2	1,2	B
10 x 10 x 51/43	V3-1	5 ^{1.)}	B+H
19 x 19 x 14	V4-3	5	A
20 x 15 x 12	V4-4	3,6	A
22 x 22 x 8	V20-1	4,2	PP+F
23 x 11 x 9	V4-5	2,3	B
23 x 21 x 10	V4-7	4,8	A
24 x 5 x 65	V3-2	7,5 ^{1.)}	B+H
24 x 23 x 7	V4-6	3,4	A
24 x 24 x 19/4	V4-8	11 ^{1.)}	H
25,4 x 25,4 x 4,5	V3-3	2,9	A+S
26 x 16 x 7	V4-9	2,9	A
27 x 27 x 8/4	V5-1	5,8 ^{1.)}	B+K+H
27 x 27 x 11/7	V5-2	8 ^{1.)}	B+K+H
27 x 27 x 12	V3-4-A	8,8	A
27 x 27 x 13/6,5	V5-3	9,5 ^{1.)}	B+K+H
27 x 27 x 17/13	V5-4	12,4 ^{1.)}	B+K+H
27 x 27 x 20/13	V5-5	14,6 ^{1.)}	B+K+H
27 x 27 x 26/13	V5-6	19 ^{1.)}	B+K+H
31 x 17 x 8	V4-10	4,2	A
31 x 21 x 4	V4-11	2,6	A
31 x 21 x 7/5	V4-113	4,5	B
31 x 26 x 14	V4-12	11	A
32 x 32 x 8	V20-200	8,19	PP+F
35 x 30 x 16/8	V5-7	16,8 ^{1.)}	B+K+H
35 x 30 x 22/14	V5-8	23,1 ^{1.)}	B+K+H
35 x 30 x 28/14	V5-9	29,4 ^{1.)}	B+K+H
35 x 35 x 12	V20-3	14,7	PP+F
35 x 35 x 25	V20-50	30,62	PP+F
36 x 36 x 8	V20-24	10,36	PP+F
37 x 37 x 4	V20-2	5,5	PP+F
37 x 29 x 43	V3-5	47 ^{1.)}	A
37 x 37 x 29/4	V4-14	40	H
40 x 39 x 33	V5-139	51,4	K
41 x 19 x 14	V4-15	11	A
41 x 41 x 17/14	V5-90	28,6 ^{1.)}	B+K+H
41 x 41 x 25/14	V5-91	42 ^{1.)}	B+K+H
41 x 41 x 28/14	V5-10	47,1 ^{1.)}	B+K+H
42 x 35 x 12	V4-16	17	B
43 x 32 x 10	V3-6	14	E
43 x 43 x 6/3	V5-92	11,1	B+K+H
43 x 43 x 13/10	V5-93	24 ^{1.)}	B+K+H
43 x 43 x 20/10	V5-94	37 ^{1.)}	B+K+H
44 x 44 x 90/30	V3-7	174 ^{1.)}	B+H
47 x 45 x 11	V3-8	23	B+R

Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm ³	Ausführung
47 x 47 x 19	V20-5	41,97	PP+F
48 x 29 x 16/8	V5-11	22,3 ^{1.)}	B+K+H
48 x 29 x 21/13	V5-12	29,2 ^{1.)}	B+K+H
48 x 29 x 26/13	V5-13	36,2 ^{1.)}	B+K+H
49 x 26 x 7	V4-19	9	A
49 x 26 x 10	V4-20	13	A
49 x 35 x 10	V4-21	17	A
49 x 49 x 6	V20-4	14,41	PP+F
49,5 x 49,5 x 5	V3-10	12	A
50 x 30 x 9	V3-11	14	B
50 x 30 x 16	V3-12	24	B
50 x 30 x 25	V3-13	37	B
50 x 50 x 12/6	V5-111	30 ^{1.)}	B+K+H
50 x 50 x 16	V4-22	40	A+S
50 x 50 x 20/14	V5-112	50 ^{1.)}	B+K+H
50 x 50 x 26	V4-23	65	A+S
50 x 50 x 28/14	V5-113	70 ^{1.)}	B+K+H
50 x 50 x 31/25	V5-114	77,5 ^{1.)}	B+K+H
50 x 50 x 36	V4-24	90	A+S
50 x 50 x 39/25	V5-115	97,5 ^{1.)}	B+K+H
50 x 50 x 50/25	V5-116	125 ^{1.)}	B+K+H
51 x 37 x 29/4	V4-25	55	H
51 x 51 x 12/6	V4-26	31 ^{1.)}	B+K+H
51 x 51 x 15/9	V4-27	39 ^{1.)}	B+K+H
51 x 51 x 19/9	V4-28	49,4 ^{1.)}	B+K+H
51 x 51 x 35/25	V4-30	91 ^{1.)}	B+K+H
51 x 51 x 51/25	V4-31	133 ^{1.)}	B+K+H
52 x 35 x 60	V3-15	110	B
52 x 36 x 5	V20-70	9,36	PP+F
55 x 35 x 12	V4-34	23	B
55 x 35 x 14	V4-35	27	B
55 x 38 x 10/5	V5-14(W)	20,9 ^{1.)}	B+K+H
55 x 38 x 14/7	V5-15	29,3 ^{1.)}	B+K+H
55 x 38 x 18/13	V5-16(W)	29,3 ^{1.)}	B+K+H
55 x 38 x 26/13	V5-17	54,3 ^{1.)}	B+K+H
55 x 39 x 10	V20-201	21,45	PP+F
55 x 39 x 31	2427592	66	B
55 x 40 x 3	V4-36	6	A(W) ^{2.)}
55 x 40 x 6	V4-37	13	A(W) ^{2.)}
55 x 40 x 43	LAB-BOX 1	94	B
55 x 55 x 25/16	V3-16	75 ^{1.)}	B+S+H
55 x 55 x 35/26	V3-17	105 ^{1.)}	B+S+H
56 x 26 x 26	2427595	37	A+S
56 x 36 x 14/11	V4-39	27 ^{1.)}	B+H
56 x 44 x 8	V4-41	20	B
56 x 44 x 10	V4-42	24	B

Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm ³	Ausführung
56 x 44 x 14	V4-43	43	B
56 x 44 x 16	V4-44	39	B
56 x 56 x 27	2427598	84	B+S
56 x 56 x 37	2427601	116	B+S
57 x 36 x 17	V3-18	35	B+R
57 x 36 x 25	V3-19	51	B+R
57 x 47 x 28	V3-20	75	B
58 x 58 x 40	V20-43	134,56	PP-F
59 x 59 x 19	V4-46	66	B+R
59 x 59 x 36	V4-47	125	B+R
60 x 24 x 19	V3-21	26	A
60 x 25 x 11/5,5	V5-18	16,5 ^{1.)}	B+K+H
60 x 50 x 25	V3-22	90	B
60 x 51 x 26/21	V3-23	92 ^{1.)}	B+H
60 x 60 x 25	V20-42	93,6	PP-F
61 x 30 x 34	V4-48	62	A+S
62 x 36 x 8	V4-49	18	B
62 x 62 x 12	V20-41	46,12	PP-F
63 x 50 x 12	V4-50	38	B
63 x 50 x 15	V4-52	47	B
63 x 63 x 6	V20-40	23,81	PP+F
64 x 30 x 14	V4-53	27	A
65 x 18 x 18	V3-24	21	B
65 x 65 x 6/3	V5-95	2,5 ^{1.)}	B+K+H
65 x 65 x 10/7	V5-96	42 ^{1.)}	B+K+H
65 x 65 x 14/7	V5-19	59,2 ^{1.)}	B+K+H
65 x 65 x 16/13	V5-97	67,5 ^{1.)}	B+K+H
65 x 65 x 20/13	V5-20	84,5 ^{1.)}	B+K+H
65 x 65 x 26/13	V5-21	110 ^{1.)}	B+K+H
66 x 47 x 13	V20-202	40,32	PP+F
67 x 16 x 8/4	V5-22	95,5 ^{1.)}	B+K+H
67 x 27 x 5	V4-54	9	E
67 x 27 x 9	V4-55	16	E
67 x 37 x 17	V4-56	42	B
67 x 67 x 26	V20-8	116,71	PP+F
67 x 67 x 40	V20-51	179,56	PP+F
68 x 28 x 4,3	V3-26	8	E+R
68 x 59 x 26	V3-27	110	B
69 x 18 x 7	V20-72	8,69	PP+F
69 x 18 x 25	V20-71	31,05	PP+F
69 x 69 x 12	V20-7	57,13	PP+F
70 x 15 x 16	V3-28	17	B
70 x 45 x 12/6	V5-142	37,8	K
70 x 45 x 14/7	V5-23	44	B+K+H
70 x 45 x 19/13	V5-132	59,8	K
70 x 45 x 24/12	V5-140	75,6	K

1.) Das Volumen ist wegen Haubendeckel nur bedingt nutzbar. 2.) Ausführung wahlweise Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!