

Reifenwagen

Traglast 100 kg, 1 Etagen,
Ladefläche Länge 940 mm, Höhe x
Länge x Breite 890 x 1130 x 527 mm,
Rahmen mit strapazierfähiger
Kunststoffbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 224735

Reifenwagen

Reifenwagen

- Traglast 100 kg
- 1 Etagen
- Ladefläche Länge 940 mm
- Höhe x Länge x Breite 890 x 1130 x 527 mm
- Bodenplatte aus Holz, Etage offen
- Rahmen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	527 mm
Wagentyp	Reifenwagen	Euronorm	nein
Traglast	100 kg	Material	Stahl
Ladeflächenlänge	940 mm	Lenkstange	nein
Etagen Anzahl	1 Stück	Wagen Ausstattung	Bodenplatte aus Holz, Etage offen
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern	Farbe	enzianblau // RAL5010

Höhe	890 mm	Gewicht	21 kg
Länge	1130 mm		