

Elektrischer Treppensteiger

ERGO®

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 380 x 240 mm, Schaufel klappbar, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 244111



Elektrischer Treppensteiger

- Geeignet für sperrige Güter wie Kühlschränke, Kaminöfen oder Kopierer
- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 380 x 240 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1720 x 530 x 620 mm
- Antrieb Elektromotor
- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku 48V/10 Ah
- Steiggeschwindigkeit: 35 Stufen/Min.
- Schaufel klappbar
- Ausgestattet mit Startknopf
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Mit Verstellbarer Handgriff
- Unterbau mit Räder
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Schutzart IP33: Fremdkörper > 2,5 mm, Sprühwasser
- Lieferumfang: Ladegerät, Sicherheitsgurt, Akku

Technische Details


Transportgerät	Transportkarre	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Karrentyp	Treppensteiger	Bereifung	Vollgummi
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Akku 48V/10 Ah
Traglast	250 kg	Material	Stahl
Schaufelbreite	380 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schaufeltiefe	240 mm	Höhe	1720 mm
Antrieb	Elektromotor	Breite	530 mm
Steiggeschwindigkeit	35 Stufen/Min.	Tiefe	620 mm
faltbar	nein	IP Schutzart	33: Fremdkörper > 2,5 mm, Sprühwasser
klappbar	ja	Lieferumfang	Ladegerät, Sicherheitsgurt, Akku
Klappfunktion	Schaufel	WEEE- Registrierungsnummer	DE30179332
Karre Ausstattung	Startknopf	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Griff	Handgriff	Gewicht	35 kg
Unterbau	Räder		

Zubehör

244117		Schaufel für elektrischen Treppensteiger, Vorne leicht angeschrägt, Breite x Tiefe 476 x 340 mm
244119		Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 1 Gasflasche
244120		Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 2 Gasflaschen
244121		Transportgestell für elektrischen Treppensteiger
244122		Rollplatte für elektrischen Treppensteiger, Breite x Tiefe 400 x 550 mm, Aus Aluminium
244123		Schwerpunktquader für elektrischen Treppensteiger
244124		Handgriffe für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium
244125		Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 780 mm, Aus Edelstahl
244126		Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 380 mm, Aus Edelstahl
244127		Gestell für Stuhlstapel für elektrischen Treppensteiger

244128		Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Traglast 100 kg
244130		Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium
244131		Befestigungssteg für elektrischen Treppensteiger
244132		Halterung für elektrischen Treppensteiger
244133		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 10 Ah, Aus blau
244134		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 2 Ah, Aus blau
244135		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 24 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244136		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244137		Ladegerät für elektrischen Treppensteiger, Leistung 230 V
244139		Alu-Treppe für elektrischen Treppensteiger, 3 Stufen, Höhe 290 mm, Aus Aluminium

Dazu passt auch ...

215469		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 265 x 435 x 335 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215470		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 270 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215471		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215472		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 375 x 780 x 380 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215473		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 490 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße

221290		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221292		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221293		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 275 x 400 x 300 mm, Inhalt 25 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221294		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221297		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221298		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221299		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 47 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221300		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Inhalt 52 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221301		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221302		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 400 x 600 x 400 mm, Inhalt 76 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen