

Datenblatt

IGNITE ION



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-1130-M/XXL
EAN:	4030281222255
Norm:	EN 361:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

IGNITE ION

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen!

Auch für Anwender, die seltener PSAgA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

Benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher:

- leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- sehr gute Passform
- große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

MERKMALE

Absturzindikator

Schulter- oder Beinpolster

Gurtbandaufwicklung

Handwäsche: 40 °C

Klickschlösser

Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Max. zulässiges Gewicht:

140 kg

Ösen: Rückenöse, Brustöse

Patent

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer, Energie- / Freileitungsbau / Telekommunikation, Fassaden- / Fensterreinigung, Gerüstbau, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

MAßE/GEWICHT

Hüftumfang: 800-1100mm

Gewicht: 1,26 kg

GRÖßE

Größe: M/XXL

MATERIAL

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band: Polyester

Material Brustöse: Polyester

Material Rückenöse: Aluminium

Material Schloss: Edelstahl (V2A)