

28776.4

KDS-RGA M50 BK



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung

Verpackungseinheit

5

Mengeneinheit

ST

Gewichtseinheit

G

Zolltarifnummer

39259020

Herkunftsland

DE

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Technische Daten

Maße

Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	22.5 mm
Aufbauhöhe	14.5 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	50 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	14.5 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	✓
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	✓

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Technische Daten

Werkstoffe

Silikonfrei	✓
-------------	---

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
------------	-----------

Schutzart	IP66
-----------	------

Blechdicke max.	7 mm
-----------------	------

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Medien



28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28555.4	KDS-DE 2X4-5	4044211215620	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28570.6	KDS-DE 9-10	4044211211080	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28563.6	KDS-DE 2-3	4044211211011	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28565.6	KDS-DE 4-5	4044211211035	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28596.6	KDS-DE 2X5-6	4044211215699	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28526.4	KDS-DE 6-7	4044211210922	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28569.6	KDS-DE 8-9	4044211211073	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28682.4	KDS-DE 2X6,5	4044211219536	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28556.4	KDS-DE 2X5-6	4044211215637	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28562.6	KDS-DE 1,5-2	4044211209988	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28567.6	KDS-DE 6-7	4044211211059	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28595.6	KDS-DE 2X4-5	4044211215682	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28521.4	KDS-DE 1,5-2	4044211210007	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28529.4	KDS-DE 9-10	4044211210953	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28520.4	KDS-DE/B	4044211210878	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28525.4	KDS-DE 5-6	4044211210915	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28528.4	KDS-DE 8-9	4044211210946	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28553.4	KDS-DE/K 2-11	4044211216092	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28564.6	KDS-DE 3-4	4044211211028	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28568.6	KDS-DE 7-8	4044211211066	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28522.4	KDS-DE 2-3	4044211210885	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28523.4	KDS-DE 3-4	4044211210892	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28524.4	KDS-DE 4-5	4044211210908	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28559.4	KDS-DE/1XASI	4044211215668	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28561.6	KDS-DE/B	4044211211004	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28566.6	KDS-DE 5-6	4044211211042	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28599.6	KDS-DE/1XASI	4044211215729	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28607.6	KDS-DE 2X6,5	4044211216238	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28527.4	KDS-DE 7-8	4044211210939	10 ST

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28535.4	KDS-DEG 14-15	4044211209995	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28541.4	KDS-DEG 20-21	4044211215378	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28543.4	KDS-DEG 22-23	4044211215415	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28552.4	KDS-DEG 31-32	4044211215590	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28580.6	KDS-DEG 18-19	4044211215323	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28581.6	KDS-DEG 19-20	4044211215347	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28582.6	KDS-DEG 20-21	4044211215361	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28590.6	KDS-DEG 28-29	4044211215521	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28593.6	KDS-DEG 31-32	4044211215583	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28534.4	KDS-DEG/B	4044211215255	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28536.4	KDS-DEG 15-16	4044211215279	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28540.4	KDS-DEG 19-20	4044211215354	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28547.4	KDS-DEG 26-27	4044211215491	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör


Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28550.4	KDS-DEG 29-30	4044211215552	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28551.4	KDS-DEG 30-31	4044211215576	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28578.6	KDS-DEG 16-17	4044211215286	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28579.6	KDS-DEG 17-18	4044211215309	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28584.6	KDS-DEG 22-23	4044211215408	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28592.6	KDS-DEG 30-31	4044211215569	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28537.4	KDS-DEG 16-17	4044211215293	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28544.4	KDS-DEG 23-24	4044211215439	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28546.4	KDS-DEG 25-26	4044211215460	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28554.4	KDS-DEG/K 7-24	4044211216108	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28575.6	KDS-DEG/B	4044211215248	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28576.6	KDS-DEG 14-15	4044211209971	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28586.6	KDS-DEG 24-25	4044211215446	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28588.6	KDS-DEG 26-27	4044211215484	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28538.4	KDS-DEG 17-18	4044211215316	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28539.4	KDS-DEG 18-19	4044211215330	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28545.4	KDS-DEG 24-25	4044211215453	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28549.4	KDS-DEG 28-29	4044211215538	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28577.6	KDS-DEG 15-16	4044211215262	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28585.6	KDS-DEG 23-24	4044211215422	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28587.6	KDS-DEG 25-26	4044211215477	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28591.6	KDS-DEG 29-30	4044211215545	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28594.6	KDS-DEG 32-33	4044211215606	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28542.4	KDS-DEG 21-22	4044211215392	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28548.4	KDS-DEG 27-28	4044211215514	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28583.6	KDS-DEG 21-22	4044211215385	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28589.6	KDS-DEG 27-28	4044211215507	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28601.4	KDS-DEG 32-33	4044211215613	10 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm,
Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28718.6	KDS-DE-FB1/F	4044211221119	5 ST



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge 42,7
mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28713.6	KDS-DE-FB1/A	4044211221065	5 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm,
Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28714.6	KDS-DE-FB1/B	4044211221072	5 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm,
Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28716.6	KDS-DE-FB1/D	4044211221096	5 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm,
Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28715.6	KDS-DE-FB1/C	4044211221089	5 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm,
Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28717.6	KDS-DE-FB1/E	4044211221102	5 ST

28776.4

KDS-RGA M50 BK

Zubehör

Blechlocher



Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28758.0	BL-VA KDS-KV M50		1 ST



Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28750.0	BL KDS-KV M50	4044211222031	1 ST
