













HITEC LINE

3/4" Hitec Line - Schlagschrauber UT 8357

Hitec Line - Schlagschrauber mit hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung

Technische Daten



	Drehzahl 4000 U/min
	Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
	Schraubengröße ... M 27 mm
	Arbeitsdrehmoment 390-1210 Nm
	Drehmoment max. 1550 Nm
	Beschleunigung 4,2 m/s ²
	Schalldruckpegel 85,0 dB (A)
	Luftverbrauch 3,0 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 240 mm
	Gewicht 3,8 kg

Beschreibung

- Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung
- Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen Bedienungskomfort und Gewichtersparnis
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- **Geräuschgedämpft, nur 85 dB (A)**
- **Max. Drehmoment: 1.550 Nm**
- **Losbrechmoment: 2.750 Nm**

Ähnliche Produkte



MYEO LINE



MYEO LINE

