

**Artikelnummer:** 124072

**Kurzbeschreibung:** Trapladder, met 7 treden, aluminium, verrijdbaar met dwarssteun

**Langbeschrijving:** Trapladder, aluminium, verrijdbaar met dwarssteun: [ul]<li> extra hoge, ergonomisch geplaatste veiligheidsbeugel van 1 m met geïntegreerd rek voor rugvriendelijk werken</li><li> groot stapplatform 500 x 450 mm</li><li> stabiele dwarsbalk met geïntegreerde zwenkwielen voor veilig staan en gemakkelijk transport van de ladder</li><li> leuning aan beide zijden voor veilig opstijgen en afdalen</li><li> gemakkelijk te verplaatsen bij montage</li><li> snel opvouwbaar voor transport en plaatsbesparende opslag</li><li> geïntegreerde spannings- en drukbeveiligingen voor een veilige standaard</li>[ul] <b>Zes stappen:</b> Platformhoogte: ca. 1,40 m, ladderlengte: 2,20 m, werkhoogte tot ca. 3,4 m, gewicht: 12,3 kg <b>7 treden:</b> Platformhoogte: ca. 1,65 m, ladderlengte: 2,45 m, werkhoogte tot ca. 3,65 m, gewicht: 13,4 kg <b>8 treden:</b> Platformhoogte: ca. 1,90 m, ladderlengte: 2,70 m, werkhoogte tot ca. 3,90 m, gewicht: 14,2 kg <b>10 treden:</b> Platformhoogte: ca. 2,35 m, ladderlengte: 3,20 m, werkhoogte tot ca. 4,35 m, gewicht: 17,3 kg <b>12 treden:</b> Platformhoogte: ca. 2,80 m, ladderlengte: 3,70 m, werkhoogte tot ca. 4,8 m, gewicht: 20,0 kg.

