






Valvola ad angolo con attacco filettato largo 22mm, angolare con attacco maschio 13 mm (1/2")



Descrizione

Valvole ad angolo con attacco filettato largo 22 mm e attacco maschio, curvato, colore naturale/blu per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Consentono un dosaggio particolarmente preciso
- Con filettatura larga $\varnothing d2= 22 \text{ mm}$ [$\varnothing d1= 12 \text{ mm}$], compatibilità con taniche a collo largo, flaconi e taniche per acqua PROFI
- Resistenza massima a pressione 1,5 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a $+70 \text{ °C}$
- Velocità di uscita $> 1,5$ litri/minuto
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Attacco maschio \varnothing esterno $d4= 13 \text{ mm}$ o $1/2''$ (zona di inserimento)
- $l1 = 85 \text{ mm}$ / $l2 = 12 \text{ mm}$
- Apertura sw = 24 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	520700
GTIN	4007228701920
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,05

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	381 x 221 x 214

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,25
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	90
Numero di strati	9
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,076

Cartoni per strato	10
Peso (kg)	245,0