

Artikelnummer: 129879

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit Schiebegriff, 1000 x 700 mm, mit variabler Einteilung für Etagenböden

Langbeschreibung: Etagenwagen mit Schiebegriff, 1000 x 700 mm, mit variabler Einteilung für Etagenböden: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenwagen mit variabel einsetzbaren Etagenböden in Teilung von 100 mm Abständen. Die Lieferung des Grundmodells erfolgt ohne Etagenböden bzw. -kästen. Bitte Etagenböden bzw. -kästen separat bestellen. Max. Belastung pro Etagenboden bzw. -kasten: 80 kg Ladefläche: 1000 x 7000 mm
1090 x 700 mm
mm
mm



EAN/GTIN: 4250448502208

Max. Belastung pro Etagenboden bzw. -kasten: 80 kg
Ladefläche: 1000 x 7000 mm
1090 x 700 mm
mm
mm
Gesamthöhe: 1200 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 39 kg
Außenmaße: 1000 mm
Schiebegriffhöhe: 1000 mm
Rad a'Ëœ: 200 mm