

Thurmetall PC-Schrank BASIC

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 750 x 400 mm, Tastatur- und Mausablage klappbar, 4-fach Steckdosenleiste, Stecker Ausführung CH, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau

Artikelnummer: 146118



THURMETALL



Thurmetall Computerschrank BASIC

Ausführung CH

PC-Schrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 750 x 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Tastatur- und Mausablage klappbar
- 4-fach Steckdosenleiste
- Stecker Ausführung CH
- Flügeltür mit Sichtfenster
- 2 Ebene(n)
- Traglast je Ebene 60 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- verschließbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp Schrank

Ländervariante Ausführung CH

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---|
| Schranktyp | PC-Schrank | Farbe Front | hellblau |
| Türtyp | Sichtfenstertür | Farbe Korpus | taubenblau |
| Höhe | 1800 mm | abschließbar | ja |
| Breite | 750 mm | Schließsystem | Zentralverschluss |
| Tiefe | 400 mm | IP Schutzart | 20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz |
| Schrank Ausstattung | Böden, Energieleiste | Material | Stahl |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Traglast Fachboden | 60 kg | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| fahrbar | nein | Gewicht | 42,68 kg |