


KS Tools
KS Tools 1/2" Sechskant-Stecknuss

34mm

Artikelnummer: 272731



Technische Details

Profil2	metrisch	Durchmesser D1	44 mm
Werkzeugtyp	Kfz-Spezialwerkzeug	Profil1	Flank Traction
Tiefe T in mm	22 mm	Norm	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gesamtlänge L in mm	45 mm	Vierkantantrieb in Zoll	1/2"
Durchmesser D2	36 mm	Material	Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm	34 mm	Gewicht	0,23 kg

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm