

## Datenblatt:

### **Kabelbinder PA6.6 mit Edelstahlzunge**

Manchmal verlangen besondere Anforderungen nach speziellen Lösungen. Wenn Sie mit extremen Zugkräften arbeiten, ist unser Profi-Kabelbinder mit Edelstahlzunge die optimale Wahl. Die geschärfte Edelstahlzunge am Kopf des schwarzen Kunststoffkabelbinders ermöglicht einen präzisen Schnitt (Schnittwinkel 60°) an beliebiger Stelle am Kabelbinder, um eine äußerst stabile und sichere Verbindung zu schaffen. Dies ist insbesondere in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Schienenverkehr unverzichtbar. Die Kunststoffkabelbinder mit Edelstahlzunge können sowohl von Hand angezogen als mit einer Kabelbinderzange verarbeitet werden.



#### Technische Daten:

<b>Material:</b>	Polyamid 6.6 (silikonfrei, cadmiumfrei)
<b>Farben:</b>	schwarz, natur
<b>Einsatztemperatur:</b>	-40°C bis +85 °C (kurzzeitig +110 °C)
<b>Installationstemperatur:</b>	-10°C bis +60°C
<b>Brandschutzeigenschaften:</b>	selbstverlöschend nach UL 94 V-2
<b>Chemikalienbeständigkeit:</b>	beständig gegen Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel
<b>UV-Beständigkeit:</b>	schwarze Ausführung bedingt UV-beständig durch den Rußanteil im Material (ca. 3 Jahre)
<b>Standards:</b>	REACH, RoHS



#### Artikel/ Sortimentsauszug (viele weitere Größen erhältlich):

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen [mm]	Mindest-haltekraft [kg]	Bündelung max. [mm]	Farbe	VE [Stk.]
23001	MK10025N	100 x 2,5	18	24	natur	100
23006	MK14036S	140 x 3,6	28	36	schwarz	100
23014	MK29048S	290 x 4,8	40	82	schwarz	100
23017	MK36078N	360 x 7,8	80	103	natur	100

(Vorbehaltlich technischer Änderungen.)

**Mehr Informationen unter:** <https://www.emc-direct.de> / [info@emc-direct.de](mailto:info@emc-direct.de) / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15