



Einbruchschutz-Tresor MERCURY - Serie HS2050E, Elektronik-Schloss

Diese Wertschutzschränke sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet!

- **Einbruchschutz:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 100.000 im privaten und € 50.000 im gewerblichen Bereich
- **Feuerschutz:** getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten
- **Verschluss:** elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I • Grifftiefe: 40 mm
- **Konstruktion:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien • besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen • 3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10 mm starken Flachriegelbolzen
- **Besonderheiten:** Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage vorbereitet
- **Verankerung:** für die Bodenverankerung vorbereitet • Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** beschichtet mit hochfester, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau

56 Liter: Innenmaße: (B)406 x (T)315 x (H)438 mm • Gewicht: 229 kg • Türradius: 485 • passend für 5 Ordner

69 Liter: Innenmaße: (B)406 x (T)315 x (H)538 mm • Gewicht: 260 kg • Türradius: 485 mm • passend für 5 Ordner

110 Liter: Innenmaße: (B)406 x (T)315 x (H)858 mm • Gewicht: 357 kg • Türradius: 485 mm • passend für 10 Ordner

197 Liter: Innenmaße: (B)536 x (T)315 x (H)1.168 mm • Gewicht: 527 kg • Türradius: 615 mm • passend für 21 Ordner

330 Liter: Innenmaße: (B)726 x (T)303 x (H)1.498 mm • Gewicht: 856 kg • Türradius: 815 mm • passend für 36 Ordner

417 Liter: Innenmaße: (B)726 x (T)423 x (H)1.358 mm • Gewicht: 874 kg • Türradius: 815 mm • passend für 36 Ordner

Hinweis: die Lieferung erfolgt ebenerdig! Aufpreise für Transporte in obere und untere Etagen anfragen!



Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2051E



Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2052E



Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2053E



Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2054E



Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2055E



Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2056E

Produkt	Ausführung	Außenmaße (BxTxH)	Fassungsvermögen	Schließart	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2051E	1 Boden	520 x 500 x 550 mm	56 Liter	Elektronik-Schloss	graphitgrau (RAL7024)	HS2051E	71300595
Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2052E	1 Boden	520 x 500 x 650 mm	69 Liter	Elektronik-Schloss	graphitgrau (RAL7024)	HS2052E	71300596
Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2053E	2 Böden	520 x 500 x 970 mm	110 Liter	Elektronik-Schloss	graphitgrau (RAL7024)	HS2053E	71300597
Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2054E	3 Böden	650 x 500 x 1.280 mm	110 Liter	Elektronik-Schloss	graphitgrau (RAL7024)	HS2054E	71300598
Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2056E	3 Böden	860 x 620 x 1.490 mm	417 Liter	Elektronik-Schloss	graphitgrau (RAL7024)	HS2056E	71300600
Einbruchschutz-Tresor MERCURY HS2055E	4 Böden	860 x 500 x 1.630 mm	330 Liter	Elektronik-Schloss	graphitgrau (RAL7024)	HS2055E	71300599