

Rhewa

balance de table

800 832A/030 ungeeeicht

Étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 350 x 280 mm, plage de pesage entre 0,1 et 30 kg, Lisibilité par incréments de 5 / 10 g



Numéro d'article: 101404



Rhewa Balance de table 800 832A/030 ungeeeicht

pour pesages soumis à l'obligation d'étalonnage

Rhewa balance de table 800 832A/030 ungeeeicht




- Étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 350 x 280 mm
- plage de pesage entre 0,1 et 30 kg
- Lisibilité par incréments de 5 / 10 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage
- équipé de affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- alimentation électrique par bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- À poser sur la table

Détails techniques






type de balance	balance de table	largeur	500 mm
étalonnable	oui	profondeur	400 mm

matériau de plateforme	acier inoxydable	fonction de comptage des pièces	oui
largeur de plateforme	350 mm	étalonnage	oui
profondeur de plateforme	280 mm	installation	table
plage de pesage	0,1-30 kg	exécution couleur	acier inoxydable
lisibilité	5-10 g	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
balance fonctions	réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique	Marque selon le registre allemand	Rhewa
alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz	Poids	16 kg
équipement balance	affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC		

Accessoires

101408		Étalonnage pour balance de table, pour plage de pesage jusqu'à 30 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
185129		Câble interface pour indicateur pour balance de table, câble longueur 2,4 m
185131		Indicateur alternatif pour balance de table, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

146385		châssis roulant, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 160 mm, plateforme en plastique, avec rebord antichute, structure en polyéthylène coloris noir, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, avec bandage polypropylène
202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210870		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir