

## armoire pour fûts PE

### Typ C

convient pour substances dangereuses pour l'eau et agressives, hauteur x largeur x profondeur 2330 x 1560 x 1550 mm, pour fût 4 x 200 litres / 1 x GRV/IBC, volume de rétention du bac de rétention 1000 l, porte à battants, verrouillable, corps en polyéthylène gris



Numéro d'article: 235632



### armoire pour fûts PE

- convient pour substances dangereuses pour l'eau et agressives
- construction de la barrière agréée par les autorités
- hauteur x largeur x profondeur 2330 x 1560 x 1550 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1500 x 1370 x 1330 mm
- pour fût 4 x 200 litres / 1 x GRV/IBC
- volume de rétention du bac de rétention 1000 l
- équipé de avec bac de rétention, porte et compartiment dans la porte
- porte à battants, verrouillable
- corps en polyéthylène gris
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	armoire	matériau	polyéthylène
type d'armoire	armoire pour fûts	équipement armoire	bac de rétention, porte, compartiment de porte
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et agressives	volume de rétention de la tablet	1000 l
construction (autorisation)	construction de la barrière agréée par les autorités	couleur du corps	gris
capacité	fût 4 x 200 litres / 1 x GRV/IBC	couleur de la face avant	bleu
hauteur	2330 mm	verrouillable	oui
hauteur intérieure	1500 mm	type de porte	porte à battants
largeur	1560 mm	livraison	livré monté
largeur intérieure	1370 mm	garantie	5 années
profondeur	1550 mm	Poids	185 kg
profondeur intérieure	1330 mm		