

Información sobre productos

01 06 160

Alicate universal

Cromo vanadio

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Para trabajos pesados
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Mordazas de agarre de gran resistencia al desgaste. Dureza de las mordazas aproximadamente 53 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	01 06 160
EAN	4003773040729
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	220 g
Dimensiones	160 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 1,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 10,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar comprobado por VDE	16,0 mm ²
	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.