

## Información sobre productos

# 88 07 300

### KNIPEX Alligator®

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	88 07 300
EAN	4003773022350
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE
Peso	661 g
Dimensiones	300 x 82 x 35 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Posiciones de ajuste	9
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 2 3/4
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 70 mm
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

