

Productinformatie

98 00 3/8"

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ⚡

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 3/8"
EAN	4003773020042
gewicht	37 g
Afmetingen	25 x 7 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte S	3/8 inch
Lengte l max.	108 mm
Kop diam. a max.	5 mm
Kopbreedte b max.	27 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen